



WDE303601

Wisselschakelaar basiselementen rond

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|---------------|------------------------|
| Schakelstroom | 10 AX (100W LED (SBL)) |
|---------------|------------------------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Materiaal

| | |
|---|---------------------|
| Kleur | Grijs |
| RAL-code | 7035 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Metaal Kunststof |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 0 % |

Identificatie

| | |
|---------------|--------------|
| Samenstelling | Basiselement |
|---------------|--------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging Klemmontage |
|---------------|-----------------------------------|

Bediening en signalering

| | |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

Afmetingen

| | |
|--------------------------|------------|
| Afmetingen | 71 x 71 mm |
| Inbouwdiepte | 32 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 35 mm |
| Diameter | 71 mm |

Veiligheid

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
| Bruikbaar in hogere IP-klasse | IP44 in combinatie met afdichtset |

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 10 A |
|-----------------|------|

Aansluiting

| | |
|-----------------------|-----------|
| Type connector/steker | Steekklem |
|-----------------------|-----------|

Teksten

| | |
|---------------|------------------------------|
| Montagewijze | Met klem-/schroefbevestiging |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen |
| Drukknop | Nee |

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |