



WZD7400GW

**Glasabdeckplatte 4fach polarweiß glänzend, System TS**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl der Einsätze | 4 |
| Anzahl Module       | 4 |

**Werkstoff**

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Farbe                                                           | Polarweiß   |
| RAL Nummer                                                      | 9010        |
| Glanzgrad                                                       | Glänzend    |
| Werkstoff                                                       | Glas        |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 0 %         |
| Oberfläche                                                      | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 160 mm |
| Breite | 86 mm  |
| Tiefe  | 5 mm   |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Installation, Montage**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Montage auf          | Unterputz              |
| Einbau-/Anschlussort | Waagrecht<br>Senkrecht |

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK02 |

**Einsatzbedingungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -5 - +35 °C |
|--------------------|-------------|

**Texte**

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Montageart | Klemmbefestigung<br>Für senkrechte und waagerechte Montage |
|------------|------------------------------------------------------------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |