



WZD7400GW

## BERKER TS ΓΥΑΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων διακόπτη | 4 |
| Αριθμός στοιχείων          | 4 |

#### Υλικά

|  |             |
|--|-------------|
| Χρώμα  | Λευκό       |
| Κωδικός RAL  | 9010        |
| Φινίρισμα επιφάνειας   | Γυαλιστερό  |
| Υλικό  | Γυαλί       |
| Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού) | 0 %         |
| Μεταχείριση  | Ακατέργαστο |

#### Διαστάσεις

|        |        |
|--------|--------|
| Ύψος   | 160 mm |
| Πλάτος | 86 mm  |
| Βάθος  | 5 mm   |

#### Παρελκόμενα

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Τοποθέτηση                | Χωνευτή τοποθέτηση  |
| Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης | Οριζόντια<br>Κάθετα |

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK02 |

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - +35 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Κείμενο

|                     |  |
|---------------------|--|
| Τρόπος εγκατάστασης | Τοποθέτηση σφιγκτήρα<br>Για κάθετη και οριζόντια<br>τοποθέτηση   |
| Βίδες/κατσαβίδι     | Καθένα με 2 βίδες δύο οπών M3,5<br>x 25 mm σε χρώμιο, χρυσό και<br>ανοξείδωτο χάλυβα για προστασία<br>από την αποσυναρμολόγηση<br>Με κατσαβίδι |

#### Βιωσιμότητα

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Ναι |