



WZD6200GT

Placca in vetro doppia con smusso TS chiaro lucido

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di bande	2
Numero di moduli	2

Materiali

Colore	Naturale
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Vetro
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	160 mm
Larghezza	86 mm
Profondità	5 mm

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
Posizione di montaggio/collegamento	Orizzontale Verticale

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK02

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto Per installazione verticale e orizzontale
-------------------	---

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì