



WZD6200GT

**Glasabdeckplatte 2fach mit umlaufender Facette klar, System TS**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl der Einsätze	2
Anzahl Module	2

**Werkstoff**

Farbe	Natur
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Glas
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	160 mm
Breite	86 mm
Tiefe	5 mm

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Waagrecht Senkrecht

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

**Texte**

Montageart	Klemmbefestigung Für senkrechte und waagerechte Montage
Schrauben/Schraubendreher	Mit je 2 Zweilochschrauben M3,5 x 25 mm in chrom, gold und edelstahl für Demontageschutz Mit Schraubendreher

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja