




WWS6111WP



IP44



Steckdose mit Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 5-20 R WG Up IP44, weiß glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 125 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 20 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - +35 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Weiß

RAL Nummer 1013

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 47,50 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 40 mm

Einbautiefe 19 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Mit Krallenbefestigung Ja

Montageart Schraubbefestigung
Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose NEMA

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Ohne

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließendes Klappdeckel

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Abdeckung	Zentralplatte
Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja