



WWS6111WP



IP44



**Steckdose mit Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 5-20 R WG Up IP44, weiß glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 125 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 20 A

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - +35 °C

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Werkstoff**

Farbe Weiß

RAL Nummer 1013

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

**Abmessungen**

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 47,50 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 40 mm

Einbautiefe 19 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Konnektivität**

Anschlussart Schraubanschluss

Mit Krallenbefestigung Ja

Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose NEMA

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Ohne

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Selbstschließendes Klappdeckel

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

**Texte**

Abdeckung	Zentralplatte
Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja