



WZD6800GT

BERKER TS ΓΥΑΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΛΙΝΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	8
Αριθμός στοιχείων	8

Υλικά

Χρώμα	Natural
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
Υλικό	Γυαλί
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)	0 %
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	160 mm
Πλάτος	86 mm
Βάθος	5 mm

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Οριζόντια Κάθετα

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK02

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφιγκτήρα Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
Βίδες/κατσαβίδι	Καθένα με 2 βίδες δύο οπών M3,5 x 25 mm σε χρώμιο, χρυσό και ανοξείδωτο χάλυβα για προστασία από την αποσυναρμολόγηση Με κατσαβίδι

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι