



WWW1336WP



**Bilanciere wg UP IP44 bianco lucido**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Levetta singola

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 1

**Materiali**

Colore Bianco  
 Codice RAL 1013  
 finitura superficiale Lucido  
 Materiale Materiale termoplastico  
 Trattamento Non trattato

**Serie**

Altezza 59 mm  
 Larghezza 59 mm  
 Profondità 15 mm

**Numero di moduli**

Numero di moduli 0

**Connessione**

Tipo di connettore Senza

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20  
 Resistenza agli urti IK IK02  
 Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con flangia di guarnizione

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - +35 °C

**Testo**

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto  
 Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo  
 Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo  
 Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere  
Per interruttore di commutazione/invertitore

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

**Sostenibilità**

Senza alogeni Sì  
 Conformità REACH - SVHC free Sì  
 Conformità ROHS Sì