



WWW1339WP



Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen WG UP IP44, weiß glänzend

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Werkstoff

Farbe Weiß
RAL Nummer 1013
Glanzgrad Glänzend
Werkstoff Thermoplast
Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 59 mm
Breite 59 mm
Tiefe 15 mm

Kapazität

Anzahl Module 0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20
Stoßfestigkeit IK IK02
Verwendbar in höheren IP-Klassen IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - +35 °C

Texte

Montageart Für Schraubbefestigung
Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Wippschalter/-taster Für Wipptaster
Für Wechsel-/Kreuzschalter

Kennzeichnung

Zusammenstellung Steuerelement

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja