



WWW1339WP



Wip met lens, opschroefbaar, IP44 inbouw, wit

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Materiaal

Kleur Wit

RAL-code 1013

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 59 mm

Breedte 59 mm

Diepte 15 mm

Capaciteit

Aantal modules 0

Aansluiting

Type connector/steker Zonder

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK02

Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtingsflens

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor wipimpulsdrukker
Voor wissel-/kruisschakelaar

Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

Duurzaamheid

RoHS conform Ja