



WZD6100GT

Glasabdeckplatte 1fach mit umlaufender Facette klar, System TS

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl der Einsätze	1
Anzahl Module	1

Werkstoff

Farbe	Natur
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Glas
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	160 mm
Breite	86 mm
Tiefe	5 mm

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Waagrecht Senkrecht

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung Für senkrechte und waagerechte Montage
Schrauben/Schraubendreher	Mit je 2 Zweilochschrauben M3,5 x 25 mm in chrom, gold und edelstahl für Demontageschutz Mit Schraubendreher

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja