



WWW1007WP



**Wippe anschraubbar WG UP IP44, weiß glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

**Werkstoff**

Farbe	Weiß
RAL Nummer	1013
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	59 mm
Breite	59 mm
Tiefe	15 mm

**Kapazität**

Anzahl Module	0
---------------	---

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Ausstattung**

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
------------------------------	------

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

**Texte**

Montageart	Für Schraubbefestigung
Wippschalter/-taster	Für Wipptaster Für Wechsel-/Kreuzschalter

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Steuerelement
------------------	---------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----