



WWS6011WP



Steckdose mit Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 5-15 R WG Up IP44, weiß glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 125 V |
|--------------|-------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 15 A |
|-----------|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -5 - +35 °C |
|--------------------|-------------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|---|-------------|
| Farbe | Weiß |
| RAL Nummer | 1013 |
| Glanzgrad | Glänzend |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 0 % |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|---------|
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 52,2 mm |
| Anzahl Einheiten | 1 |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 40 mm |
| Einbautiefe | 19 mm |

Anschluss

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt | 1,0 - 2,5 mm ² |

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Konnektivität

| | |
|------------------------|--|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Mit Krallenbefestigung | Ja |
| Montageart | Schraubbefestigung Krallenbefestigung |

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | NEMA |
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Ja |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Nein |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Schloss | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
| Vorbestückt mit | Ohne |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Deckelausführung | Selbstschließendes Klappdeckel |
|------------------|--------------------------------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |

Kennzeichnung

| | |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

Texte

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
| Verdrahtung | Durchverdrahtung möglich |
| Schutz | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |
| Beschriftung | Ohne Beschriftungsfeld |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |