



WWW1051RG



Z.-Stk. mit Glascheibe Wippe und Klebe-Schriftfolien WG UP IP44, rot glänzend

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Wippe
-----------------------	-------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Werkstoff

Farbe	Rot
RAL Nummer	3003
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Glas
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	64,20 mm
Breite	64,20 mm
Tiefe	20 mm

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

Konnektivität

Montageart	Klemmbefestigung
------------	------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
------------------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

Texte

Aufdruck	Zentralstück ohne Aufdruck
Montageart	Klemmbefestigung
Beschriftung	Mit Beschriftungsfeld
Drucktaster	Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach
Wippschalter/-taster	Für Wipptaster Für Wechsel-/Kreuzschalter

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Zentralplatte
------------------	---------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja