



WWW1051RG



Pezzo centrale con lastra di vetro wg UP IP44 rosso lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Materiali

Colore Rosso

Codice RAL 3003

finitura superficiale Lucido

Materiale Vetro

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 64,20 mm

Larghezza 64,20 mm

Profondità 20 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con flangia di guarnizione

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - +35 °C

Testo

Stampa Pezzo centrale senza stampa

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Etichettatura Con campo di scrittura

Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo

Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere
Per interruttore di commutazione/invertitore

Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì