



Notschalter
Heizung
Rauchabzug
Öffnen
Lichtkuppel
Hausalarm
für Feuer- oder Rauchabzug
Wippen betätigen
Feuerschutz-
schließen
Feuerabschluss
schließen

WWW1051RG



Z.-Stk. mit Glascheibe Wippe und Klebe-Schriftfolien WG UP IP44, rot glänzend

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Wippe

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Werkstoff

Farbe Rot
RAL Nummer 3003
Glanzgrad Glänzend
Werkstoff Glas
Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 64,20 mm
Breite 64,20 mm
Tiefe 20 mm

Kapazität

Anzahl Module 0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Konnektivität

Montageart Klemmbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20
Verwendbar in höheren IP-Klassen IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - +35 °C

Texte

Aufdruck Zentralstück ohne Aufdruck
Montageart Klemmbefestigung
Beschriftung Mit Beschriftungsfeld
Drucktaster Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach
Wippschalter/-taster Für Wipptaster
Für Wechsel-/Kreuzschalter

Kennzeichnung

Zusammenstellung Zentralplatte

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja
RoHS-konform Ja