



WWF1312BR



Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster WG UP IP44, braun glänzend

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 0

Werkstoff

Farbe Braun
 RAL Nummer 8011
 Glanzgrad Glänzend
 Werkstoff Thermoplast
 Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 64,50 mm
 Breite 64,50 mm
 Tiefe 23 mm

Kapazität

Anzahl Module 0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Konnektivität

Montageart Klemmbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20
 Verwendbar in höheren IP-Klassen IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - +35 °C

Texte

Aufdruck Zentralstück ohne Aufdruck
 Montageart Klemmbefestigung

Kennzeichnung

Zusammenstellung Zentralplatte