



WWF1311WP



Pezzo c.le x commutatori/pulsanti a chiave x veneziane wg UP IP44 bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Chiave
-------------------------------	--------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	0
-----------------	---

Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	1013
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	64,50 mm
Larghezza	64,50 mm
Profondità	23 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Connessione

Tipo di connettore	Senza
--------------------	-------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Accessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK02
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con flangia di guarnizione

Testo

Stampa	Con stampa frecce
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per pulsanti a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore

Identificazione

Disposizione di montaggio	Piastra centrale
---------------------------	------------------

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì