



WWF1311WP



Pezzo c.le x commutatori/pulsanti a chiave x veneziane wg UP IP44 bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Chiave

Controlli e indicatori

Numero di tasti 0

Materiali

Colore Bianco

Codice RAL 1013

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 64,50 mm

Larghezza 64,50 mm

Profondità 23 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK02

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con flangia di guarnizione

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - +35 °C

Testo

Stampa Con stampa frecce

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità ROHS Sì