



WWF1312PW



Afdekraam voor sleutelschakelaar/-impulsdrukker IP44 inbouw, polarwit

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Sleutel

Bediening en signalering

Aantal toetsen 0

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 64,50 mm

Breedte 64,50 mm

Diepte 23 mm

Capaciteit

Aantal modules 0

Aansluiting

Type connector/steker Zonder

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtingsflens

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

Teksten

Opdruk Centraalplaat zonder opdruk

Montagewijze Klembevestiging

Identificatie

Samenstelling Centraalplaat

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja