



WWS7100PW

Zentralstück für Steckdose WG UP IP44, polarweiß glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Nennstrom	0 A
-----------	-----

Werkstoff

Farbe	Weiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %

Abmessungen

Höhe	80 mm
Breite	80 mm
Tiefe	22 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm
Einbautiefe	0 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
Leiterquerschnitt	1,0 - 2,5 mm ²

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschlussart	Ohne
Mit Krallenbefestigung	Nein
Montageart	Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	SCHUKO

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Ohne

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Selbstschließendes Klappdeckel
------------------	--------------------------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Abdeckung	Zentralplatte
Anschlussart	Mit Schraubanschlüssen

Geeignet für

Berker wg UP IP44

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja