



WWW1014PW



Bilanciere con serigrafia "0" wg UP IP44 bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
-----------------	---

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	64,30 mm
Larghezza	64,70 mm
Profondità	9,10 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Connessione

Tipo di connettore	Senza
--------------------	-------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK02
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con flangia di guarnizione

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Testo

Stampa	Con stampa "0"
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per interruttore a bilanciere a più poli

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento di controllo
---------------------------	-----------------------

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì