




WWW2001PW



Bilanciere doppio con serigrafia freccia wg UP IP44 bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciare

Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 63,70 mm

Larghezza 64,30 mm

Profondità 15 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK02

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con flangia di guarnizione

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - +35 °C

Testo

Stampa Con stampa simbolo frecce

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio

Interruttore/pulsante a bilanciare Per pulsanti a bilanciare

Per interruttore di commutazione/invertitore

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Adatto per

Gamma IP44 wg UP

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH – SVHC free Si

Conformità ROHS Si