



WWW100PW



## Bilanciere wg UP IP44 bianco polare lucido

### Caratteristiche tecniche

#### Architettura

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Elemento di controllo/comando | Levetta singola |
|-------------------------------|-----------------|

#### Controlli e indicatori

|                 |   |
|-----------------|---|
| Numero di tasti | 1 |
|-----------------|---|

#### Materiali

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Bianco polare           |
| Codice RAL            | 9010                    |
| finitura superficiale | Lucido                  |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Non trattato            |

#### Serie

|            |          |
|------------|----------|
| Altezza    | 83,70 mm |
| Larghezza  | 84,30 mm |
| Profondità | 15 mm    |

#### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 0 |
|------------------|---|

#### Connessione

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Tipo di connettore | Senza |
|--------------------|-------|

#### Connettività

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a morsetto |
|---------------------------------|----------------------|

#### Equipaggiamento

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | No |
|--------------------------------------|----|

#### Acessori

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | Sì |
|---------------------------|----|

#### Protezione

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20                                            |
| Resistenza agli urti IK                 | IK02                                            |
| Utilizzabile in classe IP superiore     | IP44 in combinazione con flangia di guarnizione |

#### Testo

|                                    |                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Stampa                             | Senza stampa                                                              |
| Tipo di montaggio                  | Fissaggio con morsetto                                                    |
| Etichettatura                      | Con campo di scrittura                                                    |
| Pulsante                           | Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo |
| Interruttore/pulsante a bilanciere | Per pulsanti a bilanciere<br>Per interruttore di commutazione/invertitore |

#### Identificazione

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Disposizione di montaggio | Elemento di controllo |
|---------------------------|-----------------------|

#### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |