



WZE5100STN



Drucktaster Edelstahl matt, System TS

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	1,50 A
-----------	--------

Spannung

Nennspannung	12 V
--------------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drucktaster
Polanzahl	1

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Messing Nickel Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Transparent	Nein
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %

Abmessungen

Höhe	22 mm
Breite	22 mm
Tiefe	19,70 mm
Einbautiefe	13 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Ohne
Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein

Anschluss

Art der Lampenfassung	Ohne Fassung
-----------------------	--------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
--------------------	-------------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Für Schraubbefestigung
Schaltart/Variante	Schließer
Anschlussart	Mit Steckklemme

Geeignet für

TS

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja