



WZE5100STN



**Drucktaster Edelstahl matt, System TS**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom 1,50 A

**Spannung**

Nennspannung 12 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Drucktaster

Polanzahl 1

**Werkstoff**

Farbe Edelstahl

Glanzgrad Matt

Werkstoff Messing  
Nickel  
Edelstahl

Oberfläche Gebürstet

Transparent Nein

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

**Abmessungen**

Höhe 22 mm

Breite 22 mm

Tiefe 19,70 mm

Einbautiefe 13 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Bedienelemente und Anzeigen**

Kontrollleuchte Ohne

Anzahl der Tasten 1

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

**Konnektivität**

Anschlussart Schraubanschluss

Mit Krallenbefestigung Nein

**Anschluss**

Art der Lampenfassung Ohne Fassung

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Stoßfestigkeit IK IK07

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -20 - 60 °C

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Texte**

Montageart Für Schraubbefestigung

Schaltart/Variante Schließer

Anschlussart Mit Steckklemme

---

**Geeignet für**

TS

---

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja

---