



WVG1313PW



**WCD RA 3-v, schroefklemmen, opbouwserie, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 35 °C
---------------------	------------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Materiaal**

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Duroplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

**Afmetingen**

Hoogte	145 mm
Breedte	59 mm
Diepte	47 mm
Aantal eenheden	3
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Inbouwdiepte	32 mm

**Aansluiting**

Type connector/steker	Schroefaansluiting
Leidingdoorsnede	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage
Type USB-aansluiting	Schuko

**Samenstelling**

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Capaciteit**

Aantal modules	3
----------------	---

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK02
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

---

**Functies**

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

**Identificatie**

Met opdruk	Nee
------------	-----

**Teksten**

Deur	Complete behuizing
Bedrading	Doorverbinden mogelijk
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja