



WWW2000PW



Bilanciere doppio wg UP IP44 bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciante

Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 63,70 mm

Larghezza 64,30 mm

Profondità 15 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK02

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con flangia di guarnizione

Testo

Stampa Senza stampa

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio e pulsante di gruppo doppio

Interruttore/pulsante a bilanciante Per pulsanti a bilanciante
Per interruttore di commutazione/invertitore

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì