



WWW1000BR



**Wippe WG UP IP44, braun glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 1

**Werkstoff**

Farbe Braun  
 RAL Nummer 8011  
 Glanzgrad Glänzend  
 Werkstoff Thermoplast  
 Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 64,30 mm  
 Breite 64,70 mm  
 Tiefe 9,10 mm

**Kapazität**

Anzahl Module 0

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Ohne

**Konnektivität**

Montageart Klemmbefestigung

**Ausstattung**

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20  
 Stoßfestigkeit IK IK02  
 Verwendbar in höheren IP-Klassen IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - +35 °C

**Texte**

Montageart Klemmbefestigung  
 Drucktaster Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach  
 Wippschalter/-taster Für Wipptaster  
Für Wechsel-/Kreuzschalter

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Steuerelement

**Geeignet für**

wg UP IP44- Reichweite

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja  
 RoHS-konform Ja