



WWW1007PW



Wippe anschraubbar WG UP IP44, polarweiß glänzend

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	63,70 mm
Breite	64,30 mm
Tiefe	15 mm

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
------------------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
Wippschalter/-taster	Für Wipptaster Für Wechsel-/Kreuzschalter

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Steuerelement
------------------	---------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----