



WWW1314BR



Bilanciere con serigrafia "0" wg UP IP44 marrone lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Materiali

Colore Marrone

Codice RAL 8011

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 63,70 mm

Larghezza 64,30 mm

Profondità 15 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK02

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con flangia di guarnizione

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - +35 °C

Testo

Stampa Con stampa "0"

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante di gruppo singolo

Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttore a bilanciere a più poli

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì