



WWW1314BR



Wippe mit roter Linse und Aufdruck 0 WG UP IP44, braun glänzend

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 1

**Werkstoff**

Farbe Braun  
RAL Nummer 8011  
Glanzgrad Glänzend  
Werkstoff Thermoplast  
Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 63,70 mm  
Breite 64,30 mm  
Tiefe 15 mm

**Kapazität**

Anzahl Module 0

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Ohne

**Konnektivität**

Montageart Klemmbefestigung

**Ausstattung**

Kontrollfenster/Lichtauslass Ja

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20  
Stoßfestigkeit IK IK02  
Verwendbar in höheren IP-Klassen IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - +35 °C

**Texte**

Aufdruck Mit Aufdruck "0"  
Montageart Klemmbefestigung  
Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung  
Drucktaster Auch für KNX-Anwendungen: Gruppentaster 1-fach  
Wippschalter/-taster Für mehrpolige Wippschalter

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Steuerelement

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja  
RoHS-konform Ja