



WWW1336PW



IP44 Klawisz z 5 dołącz. socz. biały

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Materiały

Kolor Biały
Kod RAL 9010
Wykończenie powierzchni Połysk
Materiał Tworzywo termoplastyczne
Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 63,70 mm
Szerokość 64,30 mm
Głębokość 15 mm

Pojemność

Liczba modułów 0

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Bez

Łączność

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy

Sprzęt

Przeziernik / kontrolka Tak

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20
Odporność na uderzenie IK IK02
Nadaje się do wyższej klasy IP IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - +35 °C

Dodatkowe informacje

Montaż Mocowanie zaciskowe
Oświetlenie Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
Przycisk Również dla zastosowań KNX: przycisk, 1-krotny i przycisk grupowy, 1-krotny
Łącznik klawiszowy/klawiszowy przyciskowy Do łączników klawiszowych przyciskowych
Do łączników schodowych/krzyżowych

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element sterowania

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Zgodność z RoHS Tak