



WWW1317PW



Wippe mit Linse und rotem Aufdruck "Heizung" und "0" WGUP polarweiss glänzend

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Werkstoff

Farbe Polarweiß
RAL Nummer 9010
Glanzgrad Glänzend
Werkstoff Thermoplast
Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 63,70 mm
Breite 64,30 mm
Tiefe 15 mm

Kapazität

Anzahl Module 0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Konnektivität

Montageart Klemmbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20
Stoßfestigkeit IK IK02
Verwendbar in höheren IP-Klassen IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - +35 °C

Texte

Aufdruck Mit Aufdruck "Heizung - 0"
Montageart Klemmbefestigung
Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Drucktaster Auch für KNX-Anwendungen: Gruppentaster 1-fach
Wippschalter/-taster Für mehrpolige Wippschalter

Kennzeichnung

Zusammenstellung Steuerelement

Geeignet für

wg UP IP44- Reichweite

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
REACH-SVHC frei Ja
RoHS-konform Ja