



WVG3200PW

Uitschakelaar 2-polig 10 AX, opbouwserie, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

Identificatie

Samenstelling Basiselement met complete behuizing

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging
Schroefaansluiting

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Afmetingen 61 x 61 mm

Inbouwdiepte 0 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK IK05

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Teksten

Montagewijze Met klem-/schroefbevestiging

Aansluitwijze Met steekklemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja