




WWW1336BR



Wippe mit 5 beiliegenden Linsen WG UP IP44, braun glänzend

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Werkstoff

Farbe	Braun
RAL Nummer	8011
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	63,70 mm
Breite	64,30 mm
Tiefe	15 mm

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

Konnektivität

Montageart	Klemmbefestigung
------------	------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Ja
------------------------------	----

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Klemmbefestigung
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Drucktaster	Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach
Wippschalter/-taster	Für Wipptaster Für Wechsel-/Kreuzschalter

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Steuerelement
------------------	---------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja