



WWW1339PW



Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen WG UP IP44, polarweiß glänzend

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Werkstoff

Farbe Polarweiß
 RAL Nummer 9010
 Glanzgrad Glänzend
 Werkstoff Thermoplast
 Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 63,70 mm
 Breite 64,30 mm
 Tiefe 15 mm

Kapazität

Anzahl Module 0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20
 Stoßfestigkeit IK IK02
 Verwendbar in höheren IP-Klassen IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - +35 °C

Texte

Montageart Für Schraubbefestigung
 Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
 Wippschalter/-taster Für Wipptaster
Für Wechsel-/Kreuzschalter

Kennzeichnung

Zusammenstellung Steuerelement

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja