



WVG5122PW

**Serieschakelaar met WCD randaarde, opbouwserie, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Afmetingen	117 x 61 mm
------------	-------------

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	10 A
Schakelstroom	10 A

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Materiaal**

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Materiaal	Duroplast
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

**Aansluiting**

Type connector/steker	Schuko
-----------------------	--------

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 35 °C
---------------------	------------

**Aansluitmogelijkheden**

Met klauwbevestiging	Nee
----------------------	-----

**Samenstelling**

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Teksten**

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja