



WVG3600PW

**Wisselschakelaar 10 AX, opbouwserie, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
---------------	------------------------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Materiaal**

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Duroplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %

**Identificatie**

Samenstelling	Basiselement met complete behuizing
---------------	-------------------------------------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Klembevestiging Schroefaansluiting
---------------	---------------------------------------

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen	1
----------------	---

**Afmetingen**

Afmetingen	61 x 61 mm
Inbouwdiepte	0 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK05
-----------------	------

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

**Teksten**

Montagewijze	Met klem-/schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)
Drukknop	Nee

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja