



WZE5100CH



**Drucktaster Chrom glänzend, System TS**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom	1,50 A
-----------	--------

**Spannung**

Nennspannung	12 V
--------------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Drucktaster
Polanzahl	1

**Werkstoff**

Farbe	Chrom
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Verchromt Verzinkt
Transparent	Nein
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %

**Abmessungen**

Höhe	22 mm
Breite	22 mm
Tiefe	19,70 mm
Einbautiefe	13 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Kontrollleuchte	Ohne
Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzel­taster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein

**Anschluss**

Art der Lampenfassung	Ohne Fassung
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
--------------------	-------------

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Montageart	Für Schraubbefestigung
Schaltart/Variante	Schließer
Anschlussart	Mit Steckklemme

---

**Geeignet für**

TS

---

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja

---