



WVG2111PW



WCD zonder aardcontact 1-v, schroefklemmen, opbouwserie, polarwit

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - +35 °C |
|---------------------|-------------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Materiaal

| | |
|---|-------------|
| Kleur | Polarwit |
| RAL-code | 9010 |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
| Materiaal | Duroplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 0 % |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|-------|
| Hoogte | 61 mm |
| Breedte | 61 mm |
| Diepte | 47 mm |
| Aantal eenheden | 1 |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 0 mm |
| Inbouwdiepte | 0 mm |

Aansluiting

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Type connector/steker | Schroefaansluiting |
| Leidingdoorsnede | 1,5 - 2,5 mm ² |

Installatie, montage

| | |
|---------------|--------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
| Met klauwbevestiging | Nee |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging Klemmontage |
| Type USB-aansluiting | Zonder beschermingscontact |

Samenstelling

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Type steker contactdoos | Zonder beschermingscontact |
| Stekerstand gedraaid | Nee |
| Met klapdeksel | Nee |
| Met signaallamp | Nee |
| Met slot | Nee |

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee |
| Slagvastheid IK | IK02 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

Functies

| | |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting | Nee |

Identificatie

| | |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

Teksten

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Deur | Complete behuizing |
| Bedrading | Doorverbinden mogelijk |
| Beveiliging | Zonder verhoogde aanraakbeveiliging |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
| Tekst | Zonder tekstveld |

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |