



WDE385203



Int. de llave II para persianas

Características técnicas

Materiales

Colour	Gris claro
Código RAL	7035

Controles e indicadores

Tipo de interruptor/pulsador para persiana de lamas	Interruptor de 2 polos
-----------------------------------------------------	------------------------

Materiales

Acabado de la superficie	Mate
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 AX (100W LED (SBL))
Corriente de conmutación	10 A

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - +35 °C
-------------------------------	-------------

Texto

Modo conmutación	Con posición neutra
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Tipo de montaje	Para fijación atornillada
Función	Con función de enclavamiento

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Borne de tornillo
------------------------------------	-------------------

Características técnicas

A.8 Acero inoxidable / A.8 aluminio / A.8 Gafas / A.8 Termoplástico / B.3 / B.7 / C.8 Acero inoxidable / C.8 aluminio / C.8 Gafas / C.8 Termoplástico / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / S.1

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----