



WDE385203



### Commutatore per veneziane bipolare per pezzo centrale con chiave 10 AX - 250 V

#### Caratteristiche tecniche

##### Materiali

|            |               |
|------------|---------------|
| Colore     | Grigio chiaro |
| Codice RAL | 7035          |

##### Controlli e indicatori

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Tipo di comando/pulsante per veneziane | Interruttore a 2 poli |
|----------------------------------------|-----------------------|

##### Materiali

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| finitura superficiale                                           | Opaco               |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 0 %                 |
| Materiale                                                       | Metallo<br>Plastica |
| Trattamento                                                     | Non trattato        |

##### Condizioni di impiego

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

##### Corrente

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Corrente di commutazione | 10 AX (100W LED (SBL)) |
| Corrente di commutazione | 10 A                   |

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|-----------------------------------------|------|

##### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - +35 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Testo

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Tipo di commutazione | Con posizione 0      |
| Tipo di connessione  | Con morsetti a vite  |
| Tipo di montaggio    | Per fissaggio a vite |

##### Adatto per

A.1 Materiale termoplastico / A.8 acciaio inox / A.8 Alluminio / A.8 Materiale termoplastico / A.8 vetro / B.3 / B.7 / C.1 Materiale termoplastico / C.8 acciaio inox / C.8 Alluminio / C.8 Materiale termoplastico / C.8 vetro / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / S.1

##### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|