



WDE385203



Jalousie-Schalter 2polig UP, Tastrast-Funktion, für Zentralstück mit Schloss

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

Bedienelemente und Anzeigen

Jalousieschalter/-taster	Schalter 2-polig
--------------------------	------------------

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 AX (100W LED (SBL))
Schaltstrom	10 A

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

Texte

Schaltart/Variante	Mit 0-Stellung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Montageart	Für Schraubbefestigung

Geeignet für

A.1 Thermoplastik / A.8 Aluminium / A.8 Edelstahlschraube / A.8 Glas / A.8 Thermoplastik / C.1 Thermoplastik / C.8 Aluminium / C.8 Edelstahlschraube / C.8 Glas / C.8 Thermoplastik

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----