



WDF4800PW1



Технічні характеристики

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Гніздо для гучномовця
Поперечний розріз дроту	10 - 10 mm ²
Число з'єднань	1

Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	45 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm
Вбудована глибина	32 mm

Підключення

Тип монтажу	Гачкове кріплення Гвинтове з'єднання
-------------	---

Обладнання

Захищений	Ні
З кришкою від пилу	Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK05

Умови використання

Робоча температура	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

Тексти

Вихідний отвір	3 прямим виходом
Маркування	Без поля маркування
Опорна пластина/опорне кільце	3 опорною пластиною

Сумісний із

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x / Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----