



WDE382210



**Jalousie-Schlüsselschalter 2polig, Einsatz UP, für Profil-Halbzylinder**

**Technische Eigenschaften**

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

**Bedienelemente und Anzeigen**

Jalousieschalter/-taster	Schalter 2-polig
--------------------------	------------------

**Werkstoff**

Glanzgrad	Matt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	10 AX (100W LED (SBL))
Schaltstrom	10 A

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

**Texte**

Schaltart/Variante	Mit 0-Stellung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Montageart	Für Schraubbefestigung Ohne Spreizkrallen
Funktion	Mit Tastrastfunktion

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

**Geeignet für**

A.1 Thermoplastik / A.8 Aluminium / A.8 Edelstahlschraube / A.8 Glas / A.8 Thermoplastik / C.1 Thermoplastik / C.8 Aluminium / C.8 Edelstahlschraube / C.8 Glas / C.8 Thermoplastik

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja