



WDE503404



**one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd załączania	10 A
Chwilowy prąd kontaktowy	10 A

**Napięcie**

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

**Architektura**

Element sterujący/obsługowy	Klawisz podwójny
Liczba biegunów	1

**Materiały**

Kolor	Szary
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy
Przezroczysty	Nie
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0 %

**Wymiary**

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	41,60 mm
Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	35 mm

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Sygnalizator optyczny	Bez
Liczba przycisków	2
Typ przycisku	Przycisk grupowy
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

**Łączność**

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Z mocowaniem pazurowym	Tak

**Rodzaj połączenia**

Rodzaj oprawy lampy	Bez gniazda lampy
Typ złącza/wtyku	Zacisk wtykowy

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK07

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

**Dodatkowe informacje**

Montaż	Z pazurkami rozporowymi
Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem

---

**Dodatkowe informacje**

Rodzaj łącznika	Z położeniem neutralnym
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

---

**Odpowiednie do**

A.1 / A.8 / Berker B.x / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / R. x

---

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----