



WDE503404



Η.ΜΠΟΥΤΟΝ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ 10Α 250V~

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	10 A

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Διπλό πλήκτρο
Αριθμός πόλων	1

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Διάφανο	Όχι
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)	0 %

Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	41,60 mm
Ενσωματωμένο βάθος	32 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	35 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Έλεγχοι και ενδείξεις

Λυχνία ένδειξη	Χωρίς
Αριθμός μπουτόν	2
Τύπος μπουτόν	Πλήκτρο ομαδικής
Με επαφή σήματος ανάδρασης	Όχι

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
Με στήριξη με νύχι	Ναι

Σύνδεση

Τύπος υποδοχής λαμπτήρα	Χωρίς υποδοχή λαμπτήρα
Τύπος σύνδεσης	Ακροδέκτης plug-in

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Με νύχια στήριξης
Φωτισμός	Για φωτισμό

Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη

Με θέση ουδετέρου

Είδος σύνδεσης

Με βιδωτούς ακροδέκτες

Κατάλληλο για

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS

Ναι