



WDE503520



Jaloezie-impulsdrukker 1-polig

Technische karakteristieken

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7035
Afwerking oppervlakte	Mat
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 A
Schakelstroom	10 A

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

Teksten

Schakelmodus	Met mechanische en elektrische vergrendeling als blokkering tegen indrukken van beide kanten
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Met spreidklemmen

Aansluiting

Type connector/stekker	Steekklem
------------------------	-----------

Geschikt voor

Serie berker K.1 / Serie berker K.5 / Serie berker Q.1 / Serie berker Q.3 / Serie berker S.1

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja